

**PEBZ M10 BR SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Földelő csavarok, így egész komponensként cserélhető,  
két változatban – réz és rozsdamentes acél.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő<br>tőcsavar, Egyéb, Magasság: 21 mm, Szélesség: 21<br>mm, Mélység: 48.7 mm, Alapanyag: Sárgaréz |
| Rendelési szám | <a href="#">1277220000</a>                                                                                                                       |
| Típus          | PEBZ M10 BR SET                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN)     | 4050118067019                                                                                                                                    |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                                                                          |

## PEBZ M10 BR SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 48.7 mm | Mélység (coll)   | 1.9173 inch |
| Magasság    | 21 mm   | Magasság (coll)  | 0.8268 inch |
| Szélesség   | 21 mm   | Szélesség (coll) | 0.8268 inch |
| Nettó tömeg | 62 g    |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                   |
|-------------------|
| Üzemi hőmérséklet |
|-------------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 60935fd8-f69e-4f6d-b131-ea00de7724ca |

## Általános információ

|           |          |
|-----------|----------|
| Alapanyag | Sárgaréz |
|-----------|----------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002623    | ETIM 9.0    | EC002623    |
| ETIM 10.0   | EC002623    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-14 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-14 |             |             |