

**IE-SCRJ1-IP20-POF-100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



FO SC-RJ dugaszolható csatlakozó az IEC 61754-24 szerint, 2,6 .. 3 mm huzal külső átmérőkhöz

**Általános rendelési adatok**

Változat	FO-csatlakozó, Pót-krimphüvely, IP20
Rendelési szám	<a href="#">1278420000</a>
Típus	IE-SCRJ1-IP20-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069129
Qty.	100 Darab

## IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	26.5 mm	Mélység (coll)	1.0433 inch
Magasság	5.8 mm	Magasság (coll)	0.2283 inch
Nettó tömeg	1.95 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Telepítési hőmérséklet	Páratartalom	0&hellip;93% relatív páratartalom

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Általános adatok

Árucikk leírása	Pót-krimphüvely	Szín	Egyéb
Ház fő anyaga	PC UL 94 V0	Páratartalom	0&hellip;93% relatív páratartalom
Köpenyátmérő, max.	3.6 mm	Védelmi osztály	IP20
Dugaszolási ciklusok	1000	Elemi szál típusa	POF
Beillesztési veszteség	≤ 1,0 dB	1. csatlakozás	SCRJ
2. csatlakozás	Rapid connection system: crimping, cutting	Kábel kihúzási erő, min.	100 N
Ház anyaga, betét	Cink présöntvény	Nyomórugó anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
Érvéghüvely anyaga	Nikkelezüst	Porvédő fedél anyaga	TPE
Egy vezeték átmérője, max.	2.2 mm	Krimphüvely anyaga	Vörösréz, nikkelezett

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-24
----------------------	--------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Krimpkészletek



Krimpkészletek

## Általános rendelési adatok

Típus	TOOL SET IE-POF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1208930000</a>	Krimpelő szerszám: HTX-IE-POF, Csupaszoló szerszám: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
Qty.	1 ST	

## ...polimer optikai szálak (POF) optikai kábelhez



Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

## Általános rendelési adatok

Típus	HTX-IE-POF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1208870000</a>	Présszerszám
GTIN (EAN)	4032248990269	
Qty.	1 ST	

## Érintkező kiserelő szerszám



A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

## IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

Típus	REMOVAL TOOL HD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1866730000</a>	Szerszámok, Érintkezőkioldó szerszám
GTIN (EAN)	4032248437054	
Qty.	1 ST	

## Olló



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékpalalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerszám különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

## Általános rendelési adatok

Típus	SCISSORS KEVLAR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Qty.	1 ST	