

IE-SCRJ-IP67-POF-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

Általános rendelési adatok

Változat	FO-csatlakozó, Pót-krimphüvely, IP67 házzal
Rendelési szám	1278430000
Típus	IE-SCRJ-IP67-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069136
Qty.	100 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	26.5 mm	Mélység (coll)	1.0433 inch
Magasság	5.8 mm	Magasság (coll)	0.2283 inch
Nettó tömeg	3 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
Telepítési hőmérséklet	

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Általános adatok

Árucikk leírása	Pót-krimphüvely	Szín	Egyéb
Védelmi osztály	IP67 házzal	Elemi szál típusa	POF
Beillesztési veszteség	≤ 1,0 dB	1. csatlakozás	SCRJ
2. csatlakozás	Rapid connection system: crimping, cutting	Érvéghüvely anyaga	Nikkelezüst

Besorolások

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		