

ETA 1170 21 3A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Biztosítós sorkapcsokat tartalmazó széles termékportfóliónk kiegészítő termékeként biztosítóbetéteket is kínálunk. A portfólióba beletartoznak az 5x20 mm és 10x38 mm közötti méretű eszközvédő biztosítékok (miniatűr biztosítékok), az E 14 – E 18 biztosítóbetétek, az autóiipari biztosítékok, valamint az automatikus megszakítók is. A portfóliót a biztosítéktartókhoz való mérőgyűrűk teszik teljessé.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 3 A, Késes biztosíték C típus |
| Rendelési szám | 1278730000 |
| Típus | ETA 1170 21 3A |
| GTIN (EAN) | 4050118091267 |
| Qty. | 5 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 51.6 mm | Mélység (coll) | 2.0315 inch |
| Magasság | 22 mm | Magasság (coll) | 0.8661 inch |
| Szélesség | 9.8 mm | Szélesség (coll) | 0.3858 inch |
| Nettó tömeg | 10 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|
| Ambient temperature | -5 °C...40 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Anyag adatok

| | |
|------|--------|
| Szín | fekete |
|------|--------|

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|---------------|
| Változat | Biztosítóelem |
|----------|---------------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | Felszerelés típusa | Dugaszolt |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|

Névleges adatok

| | | | |
|---------------------|------|---------------|-----|
| Névleges feszültség | 28 V | Névleges áram | 3 A |
|---------------------|------|---------------|-----|

Általános

| | |
|---------------------|--------------------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|---------------------|--------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| ETIM 10.0 | EC002704 | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 | | |