

ETA 1170 21 4A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

Biztosítós sorkapcsokat tartalmazó széles termékportfóliónk kiegészítő termékeként biztosítóbetéteket is kínálunk. A portfólióba beletartoznak az 5x20 mm és 10x38 mm közötti méretű eszközvédő biztosítékok (miniatűr biztosítékok), az E 14 – E 18 biztosítóbetétek, az autóiipari biztosítékok, valamint az automatikus megszakítók is. A portfóliót a biztosítéktartókhoz való mérőgyűrűk teszik teljessé.

Általános rendelési adatok

Változat	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, Késes biztosíték C típus
Rendelési szám	1278740000
Típus	ETA 1170 21 4A
GTIN (EAN)	4050118091243
Qty.	5 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	51.6 mm	Mélység (coll)	2.0315 inch
Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0.8661 inch
Szélesség	9.8 mm	Szélesség (coll)	0.3858 inch
Nettó tömeg	10 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-5 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Szín	fekete
------	--------

Rendszer specifikációk

Változat	Biztosítóelem
----------	---------------

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Felszerelés típusa	Dugaszolt
---------------------	--------------------	--------------------	-----------

Névleges adatok

Névleges feszültség	28 V	Névleges áram	4 A
---------------------	------	---------------	-----

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		