

ETA 1180 01 2.5A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Biztosítós sorkapcsokat tartalmazó széles termékportfóliónk kiegészítő termékeként biztosítóbetéteket is kínálunk. A portfólióba beletartoznak az 5x20 mm és 10x38 mm közötti méretű eszközvédő biztosítékok (miniatűr biztosítékok), az E 14 – E 18 biztosítóbetétek, az autóiipari biztosítékok, valamint az automatikus megszakítók is. A portfóliót a biztosítéktartókhoz való mérőgyűrűk teszik teljessé.

Általános rendelési adatok

Változat	Miniatűr biztosító, lomha, 2.5 A
Rendelési szám	1278980000
Típus	ETA 1180 01 2.5A
GTIN (EAN)	4050118091403
Qty.	5 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	52.3 mm	Mélység (coll)	2.0591 inch
Magasság	24.4 mm	Magasság (coll)	0.9606 inch
Szélesség	8.2 mm	Szélesség (coll)	0.3228 inch
Nettó tömeg	10.6 g		

Hőmérséklet

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Szín	fekete
------	--------

Rendszer specifikációk

Változat	Biztosítóelem
----------	---------------

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Felszerelés típusa	Dugaszolt
---------------------	--------------------	--------------------	-----------

Névleges adatok

Névleges feszültség	64 V	Névleges áram	2.5 A
---------------------	------	---------------	-------

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		