

**ETA 1180 01 6A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Biztosítós sorkapcsokat tartalmazó széles termékportfóliónk kiegészítő termékeként biztosítóbetéteket is kínálunk. A portfólióba beletartoznak az 5x20 mm és 10x38 mm közötti méretű eszközvédő biztosítékok (miniatűr biztosítékok), az E 14 – E 18 biztosítóbetétek, az autóiipari biztosítékok, valamint az automatikus megszakítók is. A portfóliót a biztosítéktartókhoz való mérőgyűrűk teszik teljessé.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Változat       | Miniatűr biztosító, lomha, 6 A |
| Rendelési szám | <a href="#">1279040000</a>     |
| Típus          | ETA 1180 01 6A                 |
| GTIN (EAN)     | 4050118091502                  |
| Qty.           | 5 Darab                        |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 52.3 mm | Mélység (coll)   | 2.0591 inch |
| Magasság    | 24.4 mm | Magasság (coll)  | 0.9606 inch |
| Szélesség   | 8.2 mm  | Szélesség (coll) | 0.3228 inch |
| Nettó tömeg | 9.7 g   |                  |             |

## Hőmérséklet

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Ambient temperature | -5 °C...40 °C |
|---------------------|---------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel                      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|      |        |
|------|--------|
| Szín | fekete |
|------|--------|

## Rendszer specifikációk

|          |               |
|----------|---------------|
| Változat | Biztosítóelem |
|----------|---------------|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                     |                    |                    |           |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | Felszerelés típusa | Dugaszolt |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|

## Névleges adatok

|                     |      |               |     |
|---------------------|------|---------------|-----|
| Névleges feszültség | 64 V | Névleges áram | 6 A |
|---------------------|------|---------------|-----|

## Általános

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|---------------------|--------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002704    | ETIM 9.0    | EC002704    |
| ETIM 10.0   | EC002704    | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 |             |             |