

## ETA 1180 01 8A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Biztosítós sorkapcsokat tartalmazó széles termékportfóliónk kiegészítő termékeként biztosítóbetéteket is kínálunk. A portfólióba beletartoznak az 5x20 mm és 10x38 mm közötti méretű eszközvédő biztosítékok (miniatűr biztosítékok), az E 14 – E 18 biztosítóbetétek, az autóiipari biztosítékok, valamint az automatikus megszakítók is. A portfóliót a biztosítéktartókhoz való mérőgyűrűk teszik teljessé.

## Általános rendelési adatok

Változat	Miniatűr biztosító, lomha, 8 A
Rendelési szám	<a href="#">1279060000</a>
Típus	ETA 1180 01 8A
GTIN (EAN)	4050118091410
Qty.	5 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	52.3 mm	Mélység (coll)	2.0591 inch
Magasság	24.4 mm	Magasság (coll)	0.9606 inch
Szélesség	8.2 mm	Szélesség (coll)	0.3228 inch
Nettó tömeg	9.7 g		

## Hőmérsékletek

Ambient temperature -5 °C...40 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Szín fekete

## Rendszer specifikációk

Változat Biztosítóelem

## Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Felszerelés típusa	Dugaszolt
---------------------	--------------------	--------------------	-----------

## Névleges adatok

Névleges feszültség	64 V	Névleges áram	8 A
---------------------	------	---------------	-----

## Általános

Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		