

**CBH 8.1/6.2 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kábelek vagy kábelkötegek rögzítése kötözőkkel a kapcsolókészülékekben és szekrényekben.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Kábelkötők, 6.2 x 8.1 mm, Műanyag, 80 N
Rendelési szám	<a href="#">1279200000</a>
Típus	CBH 8.1/6.2 NC
GTIN (EAN)	4008 190068820
Qty.	4000 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Mélység	2 mm	Mélység (coll)	0.0787 inch
Magasság	8.1 mm	Magasság (coll)	0.3189 inch
Szélesség	6.2 mm	Szélesség (coll)	0.2441 inch
Hossz	2 mm	Hossz, inch	0.0787 inch
Nettó tömeg	1 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...105 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Szerelőanyagok

Max. kábelkötő szélesség	7.8 mm	UV-álló	Igen
Újra megnyitáshoz	Nem	Változat	rögzítőlemezhez
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	Nem
Alapanyag	Műanyag	Szakítószilárdság	80 N
Szakítószilárdság	18 lbf	Diameter of fastening hole	6.5 mm

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A dobozban lévő tasakok száma (darab): 40 A tasakokban lévő tételek száma (darab): 100 Egy szállítási egység egy doboznyi mennyiségnek felel meg, és csak a szállítási egység egész számú többszöröse rendelhető.
------------------	---

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

**Rajzok**

**Méretrajz**

