

## TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Adattábla tartók

Sokféle kialakítású címketartó áll rendelkezésre az igény szerinti feltűnő kijelzéshez és a szükséglet szerinti további adattáblákhoz .

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: 70 mm, Szélesség: 70 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4301 rozsdamentes acél, Nemesacél 1.4301 (304), Tűkörpólirozott, ezüst |
| Rendelési szám | <a href="#">1279320000</a>   |
| Típus          | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R  |
| GTIN (EAN)     | 4050118070101  |
| Qty.           | 1 Darab  |

## TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

|             |       |                  |             |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Mélység     | 20 mm | Mélység (coll)   | 0.7874 inch |
| Magasság    | 70 mm | Magasság (coll)  | 2.7559 inch |
| Szélesség   | 70 mm | Szélesség (coll) | 2.7559 inch |
| Nettó tömeg | 48 g  |                  |             |

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Tartozékok általános információi

|                |  |                  |                 |
|----------------|--|------------------|-----------------|
| Anyagvastagság | 1 mm   | Felületi minőség | Tükröpolírozott |
| Alapanyag      | 1.4301 rozsdamentes acél, Nemesacél 1.4301 (304) |                  |                 |

## Általános információ

|                |  |                                |   |
|----------------|--|--------------------------------|---|
| Anyagvastagság | 1 mm   | Felületi minőség               | Tükröpolírozott   |
| Alapanyag      | 1.4301 rozsdamentes acél, Nemesacél 1.4301 (304) | Megjegyzés: védettségi osztály | A csatlakoztatás a ház lezárt részén kívül történik. A derékszögű tartón két 3,3 mm-es furat található. A házon az ügyfélnek kell kialakítania a furatokat. A csatlakoztatás 3,3 mm-es szegecsekkel vagy M3-as csavarokkal lehetséges. A megfelelő adattábla M3-as anyakkal erősíthető fel a derékszögű tartóra. M3-as önzáró anyák használatát javasoljuk. |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002626    | ETIM 9.0    | EC002626    |
| ETIM 10.0   | EC002626    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-16 |             |             |