

SAIE-M12B-PB-5.0U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Változat	Beépített dugók, M12, Hüvely (mama) , egyenes, PG 9, Pólusszám: 2, 5 m
Rendelési szám	1279480500
Típus	SAIE-M12B-PB-5.0U HW
GTIN (EAN)	4050118071603
Qty.	1 Darab

SAIE-M12B-PB-5.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	320 g
-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	5 m	Köpeny színe	ibolyaszínű (RAL 4001-hez hasonló)
PE működés	Nem	Érkérszmetset	0.25 mm ²
Sodrat / kábelhossz	5 m	Pólusok száma	2

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	2	Kódolás	B kódolású
Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozás típusa	Aljzatos csatlakozó
Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett	Vezeték-keresztmetset, max.	0.25 mm ²
Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP68	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Szennyezés súlyossága	3	Kábelcsavarzat	PG 9
Ház hőmérsékleti tartománya	-20 ... +60 °C		

Besorolások

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


SAIE-M12B-PB-5.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Részletrajz



Kapcsolási rajz

