

## KTB RNHD 262620 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcslád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Esővédő burkolatok

Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a háznak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

## Általános rendelési adatok

|                    |                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat           | Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 55.9 mm, Szélesség: 265 mm, Mélység: 211.2 mm, Alapanyag: 1.4301 rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst |
| Rendelési szám     | <a href="#">1281380000</a>                                                                                                                                     |
| Típus              | KTB RNHD 262620 R                                                                                                                                              |
| GTIN (EAN)         | 4050118072174                                                                                                                                                  |
| Qty.               | 1 Darab                                                                                                                                                        |
| Szállítás állapota | Kifutott                                                                                                                                                       |
| Elérhető eddig:    | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                                                                                                                      |
| Alternatív termék  | <a href="#">KTB RNHD XX2620 S4E R</a>                                                                                                                          |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 211.2 mm | Mélység (coll)   | 8.3149 inch |
| Magasság    | 55.9 mm  | Magasság (coll)  | 2.2008 inch |
| Szélesség   | 265 mm   | Szélesség (coll) | 10.433 inch |
| Nettó tömeg | 856 g    |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                   |
|-------------------|
| Üzemi hőmérséklet |
|-------------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Tartozékok általános információi

|                  |                 |           |                          |
|------------------|-----------------|-----------|--------------------------|
| Felületi minőség | Tükröpolírozott | Alapanyag | 1.4301 rozsdamentes acél |
|------------------|-----------------|-----------|--------------------------|

## Általános információ

|                  |                 |           |                          |
|------------------|-----------------|-----------|--------------------------|
| Felületi minőség | Tükröpolírozott | Alapanyag | 1.4301 rozsdamentes acél |
|------------------|-----------------|-----------|--------------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000744    | ETIM 9.0    | EC000744    |
| ETIM 10.0   | EC000744    | ECLASS 14.0 | 27-18-24-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-24-05 |             |             |