

## BLA 8 SN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ne használja a terméket új fejlesztésekhez



Hüvelyes érintkezősor húzókenyeles csatlakozórendszerrel. A rázkódásmentes csavaros csatlakozás elve és az Ultimate választék tűi egyedi biztonságot nyújtanak működés közben. Fecskefarkú (B) kivitelben is elérhető a rögzítőtömbök megfelelő rögzítéséhez. A BLA-on van egy feliratozási panel és kódolható. Kartondobozba csomagolva szállítjuk.

- 0,20 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17,5 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                        |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat               | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm <sup>2</sup> , Doboz |
| Rendelési szám         | <a href="#">1282360000</a>                                                                                                                                                      |
| Típus                  | BLA 8 SN OR                                                                                                                                                                     |
| GTIN (EAN)             | 4008190173555                                                                                                                                                                   |
| Qty.                   | 42 Darab                                                                                                                                                                        |
| Termékadatok           | IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16                                                                                           |
| Csomagolás             | Doboz                                                                                                                                                                           |
| Szállítás állapota     | Ez a termék már nem kapható.                                                                                                                                                    |
| Utolsó rendelési dátum | 2024-09-30T00:00:00+02:00                                                                                                                                                       |

A létrehozás dátuma 09.04.2026 11:47:13 MEZ

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Megfelel                    |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693                      |

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 20 mm    | Mélység (coll)   | 0.7874 inch |
| Magasság    | 15.2 mm  | Magasság (coll)  | 0.5984 inch |
| Szélesség   | 40.64 mm | Szélesség (coll) | 1.6 inch    |
| Nettó tömeg | 14.76 g  |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## System Parameters

|                                         |                                                                               |                                       |                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Termékcsalád                            | OMNIMATE jel - BLA/SLA 5.08 sorozat                                           | Csatlakozás típusa                    | Terepi csatlakozás  |
| Vezetékcsatlakozás-technika             | Csavaros csatlakozás                                                          | Raszter mm-ben (P)                    | 5.08 mm             |
| Raszter inch-ben (P)                    | 0.200 "                                                                       | Vezeték kimeneti irány                | 180°                |
| Pólusszám                               | 8                                                                             | L1, mm                                | 35.56 mm            |
| L1, inch                                | 1.400 "                                                                       | Sorok száma                           | 1                   |
| Érintkezősorok száma                    | 1                                                                             | Névleges keresztmetszet               | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos nem dugaszolt/ Kézfej számára biztonságos dugaszolt | Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP 20               |
| Védelmi osztály                         | IP20                                                                          | Térfigatási ellenállás                | 5,50 mΩ             |
| Kódolható                               | Igen                                                                          | Csupaszolási hossz                    | 7 mm                |
| Meghúzási nyomaték, min.                | 0.4 Nm                                                                        | Meghúzási nyomaték, max.              | 0.5 Nm              |
| Biztosítócsavar                         | M 2.5                                                                         | Csavarhúzó éle                        | 0,6 x 3,5           |
| Csavarhúzó éle, standard                | DIN 5264                                                                      | Dugaszolási ciklusok                  | 25                  |
| Húzóerő / pólus, max.                   | 2 N                                                                           |                                       |                     |

## Anyagjellemzők

|                                            |          |                                          |                            |
|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------|
| Szigetelőanyag                             | PBT GF   | Szín                                     | narancssárga               |
| Színskála (használt)                       | RAL 2000 | Szigetelőanyag csoport                   | IIIa                       |
| Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 200    | Moisture Level (MSL)                     |                            |
| UL 94 éghetőségi osztály                   | V-0      | Érintkező anyaga                         | Cu-ötvözet                 |
| Érintkező felület                          | ónozott  | Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| Tárolási hőmérséklet, min.                 | -40 °C   | Tárolási hőmérséklet, max.               | 70 °C                      |
| Üzemi hőmérséklet, min.                    | -50 °C   | Üzemi hőmérséklet, max.                  | 120 °C                     |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.    | -25 °C   | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.  | 120 °C                     |

## Műszaki adatok

## Névleges adatok IEC szerint

|                                                                                    |                        |                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| szabvány szerint tesztelve                                                         | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)                                         | 17.5 A           |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)                                      | 12.5 A                 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)                                          | 16 A             |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)                                       | 11 A                   | Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez      | 400 V            |
| Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez       | 320 V                  | Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 250 V            |
| Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez    | 4 kV                   | Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV             |
| Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 4 kV                   | Rövid idejű határáram ellenállás                                                 | 3 x 1s mit 100 A |

## Csomagolás

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Csomagolás    | Doboz     | VPE hosszúság | 348.00 mm |
| VPE szélesség | 138.00 mm | VPE magasság  | 31.00 mm  |

## Csatlakoztatható vezetékek

|                                                           |                      |                                                       |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.           | 0.13 mm <sup>2</sup> | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.       | 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                   |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.             | AWG 28               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.         | AWG 16                                                                                                                                                                |
| Tömör, min. H05(07) V-U                                   | 0.2 mm <sup>2</sup>  | Tömör, max. H05(07) V-U                               | 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                   |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K                              | 0.2 mm <sup>2</sup>  | Flexibilis, max. H05(07) V-K                          | 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                   |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min.     | 0.2 mm <sup>2</sup>  | műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                   |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.                   | 0.2 mm <sup>2</sup>  | érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.                  | 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                   |
| illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm |                      | Hivatkozási szöveg                                    | A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P). Az érvéghüvellyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani. |

## CSA névleges adatok

|                                                     |                                                            |                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Intézet (CSA)                                       | CSA                                                        | Tanúsítvány száma (CSA)                             | 12400-158 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V                                                      | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 300 V     |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / 10 A CSA)  |                                                            | Névleges áram (D felhasználási csoport / 10 A CSA)  |           |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                   | AWG 28                                                     | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                   | AWG 16    |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                   | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |                                                     |           |

## UL 1059 névleges adatok

|                                                         |        |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------|
| Intézet (UR)                                            | UR     | Tanúsítvány száma (UR)                                  | E60693 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / UL 1059)       | 10 A   | Névleges áram (D felhasználási csoport / UL 1059)       | 10 A   |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                       | AWG 28 | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                       | AWG 16 |

## Műszaki adatok

Hivatkozás a tanúsítási értékekre

A megadott adatok  
maximális értékek - lásd a  
tanúsítványt.

## Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség

A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.

Megjegyzések

- Additional variants on request
- Gold-plated contact surfaces on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

## Besorolások

ETIM 8.0

EC002638

ETIM 9.0

EC002638

ETIM 10.0

EC002638


ECLASS 14.0

27-46-02-02

ECLASS 15.0

27-46-02-02

## Dimensional drawing



## Tartozékok

## Kódoló elemek



Csak azt kapcsolja össze, amit kell: a megfelelő csatlakozást a megfelelő helyen.

A kódolási elemek és reteszelő eszközök egyértelműen hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási és az üzemelési folyamat során

A kódolási elemeket és a reteszelő eszközöket a szerelés előtt vagy a kábelkonfekcionálás fázisában kell behelyezni. A Weidmüller alternatívája: online konfigurálás a változatkonfigurátor segítségével a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A kapcsolási táblán történő hibás konfekcionálás és az összekötő elemek téves csatlakoztatása többé nem lehetséges.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nem merül fel a felhasználó által okozott üzemelési hiba.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                            |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLA KO                     | Változat                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1323560000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fehér, |
| GTIN (EAN)     | 4008190428389              | Pólusszám: 1                                               |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                            |

## Takarófedelek



Hatékony védelem, optimalizált ergonómia és zárt kialakítás:

A csatlakoztatott vezetékek húzásmentesítésétől a vizuális/érintésvédelmen át a bontást segítő funkcióig – az opcionális, utólag felszerelhető burkolatok mechanikai, vizuális és tapintható funkciókat is ellátnak.

A két fél héj biztonságosan összepattintható, teljesen körülzárja a dugaszt, mint egy ház, és a következő funkciókat kínálja:

- A kábelkötegelők vagy integrált kábelrögzítők húzásmentesítést biztosítanak.
- Jelölhetők Dekafix címkével vagy öntapadó szalaggal
- Oldalirányú szerelés pólusvesztesség vagy raszter-eltolódás nélkül
- Kompatibilis: karimás vagy rögzítő keretes dugaszokhoz egyaránt alkalmas
- Flexibilis: 1–3, különböző kilépési irányú kábelkimenet elérhető, mérettől függően

A Weidmüller burkolatok nagyobb stabilitást, jobb jelölést, teljes kompatibilitást és sokoldalúságot kínálnak. Az eredmény: maximális megbízhatóság és felhasználóbarát működés bármilyen alkalmazásban.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Típus          | BLA AH 8 GR.1 OR           | Változat                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1327160000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Fedél, narancssárga, |
| GTIN (EAN)     | 4008190043926              | Pólusszám: 8                                                |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                             |

**BLA 8 SN OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok**

|                |                            |                                                                |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Típus          | BLA AHZH                   | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1340410000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Segédelem a takarófedél |
| GTIN (EAN)     | 4008190163365              | lehúzásához, fekete, Pólusszám: 1                              |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                |

## Ellendarab

## SLA 90B




Mérettartó, ferde, kódolható dugó az Unimate dugó-családból, integrált védelemmel a rossz csatlakoztatás ellen. Nyitott vagy zárt oldallal kapható. Rögzítőtömbök csatlakoztathatók a zárt változathoz. A forrasztó 3,2 mm-es tűskehossza optimalizálva lett hullámforrasztáshoz. Kartondobozba csomagolva szállítjuk.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17,5 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLA 08/90B 3.2SN BK BX     | Változat                                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1241610000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4008190012342              | 8, 90°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                               |
| Típus          | SLA 08/90B 3.2SN OR BX     | Változat                                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1241660000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4008190008970              | 8, 90°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                       |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                               |

## SLA 180B



Mérettartó, egyenes, kódolható dugó az Unimate dugó-családból, integrált védelemmel a rossz csatlakoztatás ellen. Nyitott vagy zárt oldallal kapható. Rögzítőtömbök csatlakoztathatók a zárt változathoz. A forrasztó 3,2 mm-es tűskehossza optimalizálva lett hullámforrasztáshoz. Kartondobozba csomagolva szállítjuk.


- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17,5 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLA 08/180B 3.2SN OR BX    | Változat                                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1243160000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4008190086534              | 8, 180°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                      |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                               |

## Ellendarab

## SLA 90B




Mérettartó, ferde, kódolható dugó az Unimate dugó-családból, integrált védelemmel a rossz csatlakoztatás ellen. Nyitott vagy zárt oldallal kapható. Rögzítőtömbök csatlakoztathatók a zárt változathoz. A forrasztó 3,2 mm-es tűskehossza optimalizálva lett hullámforrasztáshoz. Kartondobozba csomagolva szállítjuk.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17,5 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLA 08/90B 4.5SN BK BX     | Változat                                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1352010000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4008190108243              | 8, 90°, Forrasztótűske hossza (l): 4.5 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                               |
| Típus          | SLA 08/90B 4.5SN OR BX     | Változat                                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1352060000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4008190085322              | 8, 90°, Forrasztótűske hossza (l): 4.5 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                       |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                               |

## SLA 180B



Mérettartó, egyenes, kódolható dugó az Unimate dugó-családból, integrált védelemmel a rossz csatlakoztatás ellen. Nyitott vagy zárt oldallal kapható. Rögzítőtömbök csatlakoztathatók a zárt változathoz. A forrasztó 3,2 mm-es tűskehossza optimalizálva lett hullámforrasztáshoz. Kartondobozba csomagolva szállítjuk.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17,5 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLA 08/180B 4.5SN OR BX    | Változat                                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1354360000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4008190182809              | 8, 180°, Forrasztótűske hossza (l): 4.5 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                      |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                               |

## Ellendarab

## SLAD 90B




Mérettartó, hajlított, kódolható 2 szintes dugó az Unimate dugó-családból, integrált védelemmel a rossz csatlakoztatás ellen. Nyitott vagy zárt oldallal kapható. Rögzítőtömbök csatlakoztathatók a zárt változathoz. A forrasztó 3,2 mm-es tűskehossza optimalizálva lett hullámforrasztáshoz. Kartondobozba csomagolva szállítjuk.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 10 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLAD 16/90B 3.2SN OR       | Változat                                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1388960000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4008190126155              | 16, 90°, Forrasztótűske hossza (!): 3.2 mm, ónozott, narancssárga,                                                            |
| Qty.           | 20 ST                      | Doboz                                                                                                                         |

## SLAS TB




Tűs érintkezősor csavaros vezetékcsatlakozóval a szabad vezetékek részére. Felpattintható lábak és rögzítőtömbök állnak rendelkezésre ennek a húzókegyeles csatlakozással szerelt dugónak a kapocssínre történő szereléshez. Az SLAS-n hely található a feliratozáshoz és kódolható. Kartondobozba csomagolva szállítjuk.

- 0,20 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLAS 8B SN OR              | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1571840000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: |
| GTIN (EAN)     | 4008190079222              | 1.5 mm <sup>2</sup> , Doboz                                                                                                            |
| Qty.           | 42 ST                      |                                                                                                                                        |

## SLAS B és RF15



Az Unimate termékcsaládba tartozó tű elrendezés egyedi biztonságot nyújt a nem megfelelő csatlakoztatás ellen 5,08 mm-es osztásnál.

- Húzókegyel, FELSŐ és krimp-csatlakozás
- Jó méretbeli stabilitás és magas állandó üzemi hőmérséklet az üvegcszállal megerősített PBT-nek köszönhetően.

## BLA 8 SN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLAS 8B RF15 SN OR         | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1845920000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: |
| GTIN (EAN)     | 4032248361946              | 1.5 mm², Doboz                                                                                                                         |
| Qty.           | 28 ST                      |                                                                                                                                        |

## SLA 90




Mérettartó, ferde, kódolható dugó az Unimate dugó-családból, integrált védelemmel a rossz csatlakoztatás ellen. Nyitott vagy zárt oldallal kapható. Rögzítőtömbök csatlakoztathatók a zárt változathoz. A forrasztó 3,2 mm-es tűskehossza optimalizálva lett hullámforrasztáshoz. Kartondobozba csomagolva szállítjuk.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17,5 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLA 08/90 3.2SN OR BX      | Változat                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1238660000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 90°, Forrasztótűske |
| GTIN (EAN)     | 4008190022853              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                     |

## SLA 180



Mérettartó, egyenes, kódolható dugó az Unimate dugó-családból, integrált védelemmel a rossz csatlakoztatás ellen. Nyitott vagy zárt oldallal kapható. Rögzítőtömbök csatlakoztathatók a zárt változathoz. A forrasztó 3,2 mm-es tűskehossza optimalizálva lett hullámforrasztáshoz. Kartondobozba csomagolva szállítjuk.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17,5 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLA 08/180 3.2SN OR BX     | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1240160000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 180°, Forrasztótűske |
| GTIN (EAN)     | 4008190078645              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                      |

## Ellendarab

## SLA 90



Mérettartó, ferde, kódolható dugó az Unimate dugó-családból, integrált védelemmel a rossz csatlakoztatás ellen. Nyitott vagy zárt oldallal kapható. Rögzítőtömbök csatlakoztathatók a zárt változathoz. A forrasztó 3,2 mm-es tűsekhossza optimalizálva lett hullámforrasztáshoz. Kartondobozba csomagolva szállítjuk.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17,5 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLA 08/90 4.5SN OR BX      | Változat                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1347460000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 90°, Forrasztótűske |
| GTIN (EAN)     | 4008190060459              | hossza (l): 4.5 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                     |

## SLAD 90




Mérettartó, hajlított, kódolható 2 szintes dugó az Unimate dugó-családból, integrált védelemmel a rossz csatlakoztatás ellen. Nyitott vagy zárt oldallal kapható. Rögzítőtömbök csatlakoztathatók a zárt változathoz. A forrasztó 3,2 mm-es tűsekhossza optimalizálva lett hullámforrasztáshoz. Kartondobozba csomagolva szállítjuk.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 10 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLAD 16/90 3.2SN OR        | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1372860000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 16, 90°, Forrasztótűske |
| GTIN (EAN)     | 4008190014148              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                     |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                      |

## SLAD 180



Mérettartó, egyenes, kódolható 2 szintes dugó az Unimate dugó-családból, integrált védelemmel a rossz csatlakoztatás ellen. Nyitott vagy zárt oldallal kapható. Rögzítőtömbök csatlakoztathatók a zárt változathoz. A forrasztó 3,2 mm-es tűsekhossza optimalizálva lett hullámforrasztáshoz. Kartondobozba csomagolva szállítjuk.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 10 A (IEC) / 10 A (UL)

**Ellendarab****Általános rendelési adatok**

|                |                            |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLAD 16/180 3.2SN OR       | Változat                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1374960000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 16, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190023744              |                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                                                                        |