

**PEBZ M6 S4 SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

A kép illusztráció

Földelő csavarok, így egész komponensként cserélhető,  
két változatban – réz és rozsdamentes acél.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tőcsavar, Egyéb, Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L)
Rendelési szám	<a href="#">1283430000</a>
Típus	PEBZ M6 S4 SET
GTIN (EAN)	4050118073607
Qty.	1 Darab

## PEBZ M6 S4 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Mélység	42 mm	Mélység (coll)	1.6535 inch
Magasság	12.3 mm	Magasság (coll)	0.4843 inch
Szélesség	12.3 mm	Szélesség (coll)	0.4843 inch
Nettó tömeg	22.54 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet
-------------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános információ

Alapanyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)
-----------	--------------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ETIM 10.0	EC002623	ECLASS 14.0	27-18-28-14
ECLASS 15.0	27-18-28-14		