

PEBZ M6 S4 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A kép illusztráció

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tőcsavar, Egyéb, Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L) |
| Rendelési szám | 1283430000 |
| Típus | PEBZ M6 S4 SET |
| GTIN (EAN) | 4050118073607 |
| Qty. | 1 Darab |

PEBZ M6 S4 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 42 mm | Mélység (coll) | 1.6535 inch |
| Magasság | 12.3 mm | Magasság (coll) | 0.4843 inch |
| Szélesség | 12.3 mm | Szélesség (coll) | 0.4843 inch |
| Nettó tömeg | 22.54 g | | |

Hőmérsékletek

| |
|-------------------|
| Üzemi hőmérséklet |
|-------------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános információ

| | |
|-----------|--------------------------|
| Alapanyag | Nemesacél 1.4404 (316 L) |
|-----------|--------------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002623 | ETIM 9.0 | EC002623 |
| ETIM 10.0 | EC002623 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-14 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-14 | | |