

PEBZ M10 S4 SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**A kép illusztráció****Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Változat	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb, Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L)
Rendelési szám	1283440000
Típus	PEBZ M10 S4 SET
GTIN (EAN)	4050118073362
Qty.	1 Darab

PEBZ M10 S4 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	48.7 mm	Mélység (coll)	1.9173 inch
Magasság	21 mm	Magasság (coll)	0.8268 inch
Szélesség	21 mm	Szélesség (coll)	0.8268 inch
Nettó tömeg	60 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információ

Alapanyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)
-----------	--------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ETIM 10.0	EC002623	ECLASS 14.0	27-18-28-14
ECLASS 15.0	27-18-28-14		