

Product image

A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Változat	Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 5, Szélesség: 18 mm
Rendelési szám	1286600000
Típus	TST 2/M5
GTIN (EAN)	4008190144777
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	20 mm	Mélység (coll)	0.7874 inch
Magasság	84 mm	Magasság (coll)	3.3071 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0.7087 inch
Nettó tömeg	25.7 g		

Hőmérséklet

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tartósín

Felületi minőség	galvanizált	Vastagság	1.80 mm
Alapanyag	Acél		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

Tartozékok

Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Változat
Rendelési szám	0295900000	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Qty.	50 ST	