

**SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



M8/M12 and M12/M8 adapters serve for quick implementation of the plug size.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Y-csatlakozó, M8 / M8
Rendelési szám	<a href="#">1288000000</a>
Típus	SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P
GTIN (EAN)	4050118079173
Qty.	1 Darab

## SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg 8 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Csatlakozási adatok

1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M8 tűske	2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M8 aljzat
Meghúzási nyomaték	M8: 0,5 Nm		

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Kódolás	M8 = nincs	Névleges feszültség	24 V
Névleges áram	4 A	Védelmi osztály	IP67
Szennyezés súlyossága	3	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C		

## Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-104

## Általános adatok

Kódolás	M8 = nincs	Csatlakozási menet	M8 / M8
Névleges feszültség	24 V	Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP67	Szennyezés súlyossága	3
1. csatlakozás	M8/M8	2. csatlakozás	Csavar
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C
Vezeték külső átm.	-		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

**SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

**Méretrajz**

