

SAIL-M12BG-USB-3.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Két I/O slave készülék, vagy a vezérlő és egy I/O előfizető közötti összeköttetés létrehozásának legmegbízhatóbb módja a konfekcionált kábelek használata. A kábelválaszték: PROFIBUS, CANopen, DeviceNet™, EtherCAT és Ethernet.

Általános rendelési adatok

Változat	Buszvezeték, Csatlakozóvezeték, M12, Pólusszám: 5, 3 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Kópeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Rendelési szám	1288820300
Típus	SAIL-M12BG-USB-3.0U
GTIN (EAN)	4050118080230
Qty.	1 Darab

SAIL-M12BG-USB-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 116 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	3 m	Köpeny színe	fekete
Vezetékek száma	4	árnyékolt	Igen
Halogén	Nem	Szigetelés	PE
Köpeny anyaga	PUR	Konfigurálható kábelhossz	Nem
Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően	20963 (80 °C / 30 V)	Hibrid kábel	Nem
Keresztkötéses irradiáció	Nem	Színkód gyűrű	Fehér, Zöld, Piros, Fekete
Pólusok száma	5		

Általános műszaki adatok

Kódolás	A kódolású	Csatlakozási menet	M12
Érintkező felület	Aranyozott	LED	Nem
Változat	Hüvely (mama) , egyenes	Ház fő anyaga	PUR
Szigetelési ellenállás	108 Ω	Névleges feszültség	5 V
Névleges áram	1 A	Védelmi osztály	IP67
Szennyezés súlyossága	3	áthidalt	Nem
Menetes gyűrű anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C
Meghúzási nyomaték	M12: 0,8 - 1,2 Nm		

Villamos tulajdonságok

Szigetelési ellenállás 108 Ω Névleges feszültség 5 V

Dugó, bal

Csatlakozó, bal csatlakozó, M12, B kódolású, Pólusok száma: 5, IP67, hüvelyes érintkező, egyenes, árnyékolatlan

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb csatlakozó, USB A, Pólusok száma: 4, IP67, dugós érintkező, egyenes, árnyékolatlan

SAIL-M12BG-USB-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Kábel elektromos tulajdonságai**

Szigetelési ellenállás	108 Ω	Névleges áram	1 A
------------------------	-------	---------------	-----

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Halogén	Nem
---------	-----

Kábel szerkezet

Köpeny színe	fekete	Vezetékek száma	4
Szigetelés	PE	Színkód gyűrű	Fehér, Zöld, Piros, Fekete

Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

SAIL-M12BG-USB-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com


Méretrajz



Straight socket

Póluskiosztás

Méretrajz




M12, socket, B-coded



USB type A

Kapcsolási rajz



Az ideális szerszám: Screwty® nyomaték funkcióval



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F