

CBH 27/27 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kábelek vagy kábelkötegek rögzítése kötözőkkel a kapcsolókészülékekben és szekrényekben.

Általános rendelési adatok

Változat	Kábelkötők, 27 x 27 mm, Műanyag, 80 N
Rendelési szám	1289400000
Típus	CBH 27/27 NC
GTIN (EAN)	4008 190160067
Qty.	3000 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	2 mm	Mélység (coll)	0.0787 inch
Magasság	27 mm	Magasság (coll)	1.063 inch
Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1.063 inch
Hossz	2 mm	Hossz, inch	0.0787 inch
Nettó tömeg	1.7 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...60 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szerelőanyagok

Max. kábelkötő szélesség	4.8 mm	UV-álló	Igen
Újra megnyitáshoz	Nem	Változat	Öntapadós
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	60 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	Nem
Alapanyag	Műanyag	Szakítószilárdság	80 N
Szakítószilárdság	18 lbf	Diameter of fastening hole	4.8 mm

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A dobozban lévő tasakok száma (darab): 30 A tasakokban lévő tételek száma (darab): 100 Egy szállítási egység egy doboznyi mennyiségnek felel meg, és csak a szállítási egység egész számú többszöröse rendelhető.
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

Méretrajz

