

SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Beépített dugók, 7/8", Hüvely (mama) , egyenes, Felerősítő menet: PG 11, Pólusszám: 4, Sodrat / kábelhossz: 0.2 m |
| Rendelési szám | 1292430000 |
| Típus | SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11 |
| GTIN (EAN) | 4050118088380 |
| Qty. | 1 Darab |

SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E307231 |

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|---------|
| Nettó tömeg | 38.75 g |
|-------------|---------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Kábel műszaki adatai

| | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------|-------|
| Érkeresztmetszet | 0.75 mm ² | Sodrat / kábelhossz | 0.2 m |
| Színkód gyűrű | Fekete, Kék, Barna, Fehér | Pólusok száma | 4 |

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Pólusszám | 4 | Kódolás | nincs |
| Érintkező felület | Aranyozott | Csatlakozás típusa | Aljzatos csatlakozó |
| Ház fő anyaga | Cink présöntvény, nikkelezett | Érintkező anyaga | CuZn |
| Névleges feszültség | 300 V | Névleges áram | 8 A |
| Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban | Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
| Kábelcsavarzat | PG 11 | Névleges áram | 8 A (4 és 5 pólusú), 10 A (3 pólusú) |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+85 °C | | |

Általános adatok

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Pólusszám | 4 |
| Kódolás | nincs |
| Csatlakozási menet | 7/8" |
| Érintkező felület | Aranyozott |
| Meghúzási nyomaték | 1.5 Nm |
| Érkeresztmetszet | 0.75 mm ² |
| Csatlakozás típusa | Aljzatos csatlakozó |
| Ház fő anyaga | Cink présöntvény, nikkelezett |
| Érintkező anyaga | CuZn |
| Névleges feszültség | 300 V |
| Névleges áram | 8 A |
| Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
| Kábelcsavarzat | PG 11 |
| Alapanyag | PUR/ PUR |
| Névleges feszültség | 300 V |
| Névleges áram | 8 A (4 és 5 pólusú), 10 A (3 pólusú) |
| 1. csatlakozás | 7/8" |
| 2. csatlakozás | Flying wires |

SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------|
| Sodrat / kábelhossz | 0.2 m | |
| Névleges lökőfeszültség | 4000 V | |
| Felerősítő menet | PG 11 | |
| Rögzítési nyomatéktartomány | 6 ... 6.25 Nm | |
| Névleges feszültség (UL) | 600 V | |
| Meghúzási nyomaték | min. | 6 Nm |
| | max. | 6.25 Nm |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+85 °C | |
| Vezeték külső átm. | - | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 | | |



SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


Drawings

www.weidmueller.com

Kapcsolási rajz



Póluskiosztás



SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Sárgaréz záróanyák, nikkelezett**

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SKMU PG 11-MS | Változat |
| Rendelési szám | 1694090000 | SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, PG 11, 3 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN) | 4008190872250 | |
| Qty. | 100 ST | |