

**SAIE-7/8B-5-0.2U-PG11****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

**Általános rendelési adatok**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Változat               | Beépített dugók, 7/8", Hüvely (mama) , egyenes, Felerősítő menet: PG 11, Pólusszám: 5, Sodrat / kábelhossz: 0.2 m |
| Rendelési szám         | <a href="#">1292500000</a>  |
| Típus                  | SAIE-7/8B-5-0.2U-PG11   |
| GTIN (EAN)             | 4050118088502   |
| Qty.                   | 1 Darab   |
| Szállítás állapota     | Ez a termék már nem kapható.  |
| Utolsó rendelési dátum | 2026-09-30T00:00:00+02:00   |
| Alternatív termék      | <a href="#">SAIE-7/8S-4-0.2U-PG13.5</a>   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E307231                     |

## Méreték és tömegek

|             |         |
|-------------|---------|
| Nettó tömeg | 42.71 g |
|-------------|---------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146 |

## Kábel műszaki adatai

|                  |  |                     |       |
|------------------|--|---------------------|-------|
| Érkeresztmetszet | 0.75 mm <sup>2</sup>                       | Sodrat / kábelhossz | 0.2 m |
| Színkód gyűrű    | Fekete, Kék, Zöld / sárga,<br>Barna, Fehér | Pólusok száma       | 5     |

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

|                             |                                  |                      |   |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|---|
| Pólusszám                   | 5                                | Kódolás              | nincs                                   |
| Érintkező felület           | Aranyozott                       | Csatlakozás típusa   | Aljzatos csatlakozó                     |
| Ház fő anyaga               | Cink présöntvény,<br>nikkelezett | Érintkező anyaga     | CuZn                                    |
| Névleges feszültség         | 300 V                            | Névleges áram        | 8 A                                     |
| Védelmi osztály             | IP67, becsavart állapotban       | Dugaszolási ciklusok | ≥ 100                                   |
| Kábelcsavarzat              | PG 11                            | Névleges áram        | 8 A (4 és 5 pólusú), 10 A<br>(3 pólusú) |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+85 °C                     |                      |   |

## Általános adatok

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Pólusszám            | 5                                    |
| Kódolás              | nincs                                |
| Csatlakozási menet   | 7/8"                                 |
| Érintkező felület    | Aranyozott                           |
| Meghúzási nyomaték   | 1.5 Nm                               |
| Érkeresztmetszet     | 0.75 mm <sup>2</sup>                 |
| Csatlakozás típusa   | Aljzatos csatlakozó                  |
| Ház fő anyaga        | Cink présöntvény, nikkelezett        |
| Érintkező anyaga     | CuZn                                 |
| Névleges feszültség  | 300 V                                |
| Névleges áram        | 8 A                                  |
| Védelmi osztály      | IP67, becsavart állapotban           |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 100                                |
| Kábelcsavarzat       | PG 11                                |
| Alapanyag            | PUR/ PUR                             |
| Névleges feszültség  | 300 V                                |
| Névleges áram        | 8 A (4 és 5 pólusú), 10 A (3 pólusú) |

**SAIE-7/8B-5-0.2U-PG11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok**

|                             |               |         |
|-----------------------------|---------------|---------|
| 1. csatlakozás              | 7/8"          |         |
| 2. csatlakozás              | Flying wires  |         |
| Sodrat / kábelhossz         | 0.2 m         |         |
| Névleges lökőfeszültség     | 4000 V        |         |
| Felerősítő menet            | PG 11         |         |
| Rögzítési nyomatéktartomány | 6 ... 6.25 Nm |         |
| Névleges feszültség (UL)    | 600 V         |         |
| Meghúzási nyomaték          | min.          | 6 Nm    |
|                             | max.          | 6.25 Nm |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+85 °C  |         |
| Vezeték külső átm.          | -             |         |

**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003570    | ETIM 9.0    | EC003570    |
| ETIM 10.0   | EC003570    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 |             |             |


## SAIE-7/8B-5-0.2U-PG11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

# Rajzok

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Kapcsolási rajz



### Póluskiosztás



**SAIE-7/8B-5-0.2U-PG11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Sárgaréz záróanyák, nikkelezett**

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SKMU PG 11-MS              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1694090000</a> | SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, PG 11, 3 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN)     | 4008190872250              |   |
| Qty.           | 100 ST                     |   |