

**CTI 6 G ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz  
kábelcsatlakozókhoz, kivezető csatlakozókhoz, párhuzamos és soros  
csatlakozókhoz, dugaszoló csatlakozókhoz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

**Általános rendelési adatok**

Változat	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsatlakozókhoz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés
Rendelési szám	<a href="#">1292880000</a>
Típus	CTI 6 G ZERT
GTIN (EAN)	4050118089165
Qty.	1 Darab

## CTI 6 G ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méreték és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9.8425 inch
Nettó tömeg	750 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám szigetelt csatlakozókhoz 0,5 – 6 mm <sup>2</sup>	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	---	----------	---------------------------------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	6 mm <sup>2</sup>	
Krimpelési típus/profil	Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés	
Krimpelőállomás	Krimpelőállomás száma	1
	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
	Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	20 AWG
	Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	16 AWG
	A krimpelőállomás színe	Piros
	Krimpelőállomás száma	2
	Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	16 AWG
	Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	14 AWG
	A krimpelőállomás színe	Kék
	Krimpelőállomás száma	3
	Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm <sup>2</sup>
	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm <sup>2</sup>
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	12 AWG
Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	10 AWG	
A krimpelőállomás színe	sárga	

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	Szigetelt csatlakozó	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 10
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 21	Krimpelési tartomány, max.	6 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Nem alkalmas tömör vezetékekhez. Az érintkezőn a szigetelés kúposan van préselve.
------------------	---

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Drawings**

