


IE-BHS-V14M-RJA-45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-117
14 változat szerint (PROFINET), fém, RJ45 üres ház

Általános rendelési adatok

Változat	Üres ház, Peremes aljzat, hajlított
Rendelési szám	1296710000
Típus	IE-BHS-V14M-RJA-45
GTIN (EAN)	4050118094831
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Méreték és tömegek

Mélység	54.9 mm	Mélység (coll)	2.1614 inch
Magasság	52.4 mm	Magasság (coll)	2.063 inch
Szélesség	24.3 mm	Szélesség (coll)	0.9567 inch
Nettó tömeg	81.66 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Szín	Egyéb	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Felszerelés típusa	2 csavar, M3 (nem része a csomagnak)	Védelmi osztály	IP67

Általános szabványok


Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
---------------------------	---------

Besorolások


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Rajzok

Méretrajz



Méretrajz



Szerelési kivágás

