

IE-AD-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-117
14. (PROFINET) változat szerint, fém, üres ház

Általános rendelési adatok

Változat	Adapter
Rendelési szám	1302000000
Típus	IE-AD-BHS-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4050118099638
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Méreték és tömegek

Mélység	25.7 mm	Mélység (coll)	1.0118 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	24.2 mm	Szélesség (coll)	0.9528 inch
Nettó tömeg	61.53 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Szín	Egyéb	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Felszerelés típusa	2 csavar, M3 (nem része a csomagnak)	Védelmi osztály	IP67

Általános szabványok

Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Szerelési kivágás

Méretrajz

