


WAD WDU1.5/BLZ/BLA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Érintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb biztonságról a szekrényben. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

Általános rendelési adatok

Változat	Kapocsfedél, sötétbézs, Wemid, Magasság: 12.75 mm, Szélesség: 9.48 mm, Mélység: 8.85 mm, V-0
Rendelési szám	1307920000
Típus	WAD WDU1.5/BLZ/BLA
GTIN (EAN)	4050118110319
Qty.	500 Darab

WAD WDU1.5/BLZ/BLA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	8.85 mm	Mélység (coll)	0.3484 inch
Magasság	12.75 mm	Magasság (coll)	0.502 inch
Szélesség	9.48 mm	Szélesség (coll)	0.3732 inch
Nettó tömeg	0.39 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		