



A VSPC jelérrintkezők keresztkötése gyorsan telepíthető. A keresztösszekötőket egyénileg, legfeljebb 10 VSPC R-el el lehet választani a riasztási funkció számára.

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	1309470000
Típus	<a href="#">QB 17,8/2</a>
GTIN (EAN)	4050118111934
Qty.	90 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2026-01-30T00:00:00+01:00

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	21 mm	Mélység (coll)	0.8268 inch
Magasság	15.5 mm	Magasság (coll)	0.6102 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0.2362 inch
Nettó tömeg	1.27 g		

## Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...55 °C
----------------------	-------------------	----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## IEC / EN névleges adatok

Névleges áram, IN	17.5 A
-------------------	--------

## Általános adatok

Szegmens	Mérés - vezérlés - szabályozás	Szín	sárga
----------	--------------------------------	------	-------

## Csatlakozási adatok

Csupaszolási hossz	6.5 mm	Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Raszter mm-ben (P)	17.80 mm		

## Általános adatok

Szín	sárga
------	-------

## IECEx/ATEX/cUL besorolás

cUL tanúsítvány	cUL Certificate - pdf/ VSPC.PDF (application/ pdf)
-----------------	--

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Circuit diagram