

## KEBI-KTBI MOPL 6040 MSZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

A Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® EBi házrendszer rendszertartozékainak teljesen strukturált választékával a házak egyszerűen hozzáigazíthatók minden alkalmazás speciális követelményeihez.

## Rögzítőlemezek

Szerelőlapok a következőkhöz: DIN szerelősínek hosszanti és keresztirányú szereléséhez, vagy komponensek szereléséhez közvetlenül a szerelőlapra.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Klippon EBi (Essential Box industrial),<br>Rögzítőlemez, Magasság: 529 mm, Szélesség:<br>329 mm, Mélység: 12 mm, Alapanyag: Lemezacél,<br>kezeletlen, ezüst |
| Rendelési szám | <a href="#">1310460000</a>                                                                                                                                  |
| Típus          | KEBI-KTBI MOPL 6040 MSZN                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)     | 4050118112566                                                                                                                                               |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                                                                                     |

## KEBI-KTBI MOPL 6040 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |        |                  |              |
|-------------|--------|------------------|--------------|
| Mélység     | 12 mm  | Mélység (coll)   | 0.4724 inch  |
| Magasság    | 529 mm | Magasság (coll)  | 20.8267 inch |
| Szélesség   | 329 mm | Szélesség (coll) | 12.9527 inch |
| Nettó tömeg | 2202 g |                  |              |

## Hőmérsékletek

|                   |
|-------------------|
| Üzemi hőmérséklet |
|-------------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános információ

|                  |            |           |           |
|------------------|------------|-----------|-----------|
| Felületi minőség | kezeletlen | Alapanyag | Lemezacél |
|------------------|------------|-----------|-----------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |