

**THM MT30X 8/8 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Különböző színű, kiváló minőségű poliészter címkék és kedvező árú papírcímkék kaphatók
- A címkék automatikusan pozicionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Változat       | THM, Készülékjelölők, 8 x 8 mm, sárga |
| Rendelési szám | <a href="#">1310540000</a>            |
| Típus          | THM MT30X 8/8 GE                      |
| GTIN (EAN)     | 4050118112665                         |
| Qty.           | 1 Darab                               |

## THM MT30X 8/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 0.08 mm | Mélység (coll)   | 0.0031 inch |
| Magasság    | 8 mm    | Magasság (coll)  | 0.315 inch  |
| Szélesség   | 8 mm    | Szélesség (coll) | 0.315 inch  |
| Nettó tömeg | 158 g   |                  |             |

## Hőmérséklet

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                                    |  |                  |
|------------------------------------|--|------------------|
| Ragasztóanyag                      | Akril  |                  |
| Nyomatás módja                     | Hőnyomató  |                  |
| Változat                           | Öntapadós, halogénmentes   |                  |
| Szélesség                          | 8 mm   |                  |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-0  |                  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 150 °C   |                  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C   |                  |
| Szín                               | sárga  |                  |
| Halogén                            | Nem  |                  |
| Alapanyag                          | Poliészter   |                  |
| Nyomatott karakterek               | nélkül   |                  |
| Jelölők száma kombinációként       | Tápellátás formája   | Etikett-tekerics |
| kompatibilis nyomtató              | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |                  |
| Jelölők száma kombinációként       | 1 Label reel = Device markers                                      |                  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -40...150 °C   |                  |
| Szám tekercsenként                 | 10000  |                  |

## Készülékjelölők

|         |     |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



**THM MT30X 8/8 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | RIBBON MM 110/360 SW       | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN)     | 4050118390049              |            |
| Qty.           | 1 ST                       |            |