

KLHA M5/20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

Általános rendelési adatok

Változat	Gyűjtősín (kapocs), szürke, Magasság: 130 mm, Mélység: 20 mm, Acél
Rendelési szám	1311320000
Típus	KLHA M5/20
GTIN (EAN)	4032248152605
Qty.	25 Darab

KLHA M5/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	20 mm	Mélység (coll)	0.7874 inch
Magasság	130 mm	Magasság (coll)	5.1181 inch
Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0.3937 inch
Átmérő	5.4 mm	Nettó tömeg	34.51 g

Hőmérsékletek

Ambient temperature -5 °C...40 °C Üzemi hőmérséklet -40 °C...85 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Acél Felületi minőség galvanizált
Szín szürke

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

Méretek

Átmérő 5.4 mm

Általános

Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés Felületi minőség galvanizált

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		