

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Y-elosztó, FreeCon változat a 14. változatú dugaszolható csatlakozó számára, az IEC 61076-3-117 szerint, fém hibrid 10-sarkú betéttel

Általános rendelési adatok

Változat	Y-elosztó, FreeCon, Hibrid, IP65
Rendelési szám	1312230000
Típus	IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1
GTIN (EAN)	4050118115000
Qty.	1 Darab

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	1050 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...75 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet			

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Ház fő anyaga	Alumínium profil, Fedél: présöntvény, festett cink
Védelmi osztály	IP65		

Általános szabványok


Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14
----------------------	-------------------------

Hibrid csatlakozó műszaki adatai

Dugaszolási ciklusok (hibrid csatlakozó)	500	Ház alapanyaga (hibrid csatlakozó)	Cink présöntvény (aljat), PA 66
Árnyékolás (hibrid csatlakozó)	360°; árnyékolás-érintkező	Tömítés anyaga (hibrid csatlakozó)	NBR
Névleges feszültség (DIN EN 61984) (hibrid csatlakozó)	24 V	Érintkező anyaga (hibrid csatlakozó)	Rézötvözet
Átmeneti ellenállás (hibrid csatlakozó)	≤ 10 mΩ	Védelmi osztály (hibrid csatlakozó)	IP65
Pólusszám, hibrid	10	Névleges áram (hibrid csatlakozó)	3 A érintkezőnként

Besorolások

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		



IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák




Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V14P	Változat
Rendelési szám	1058310000	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248799404	
Qty.	10 ST	

Sets - hybrid



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, hibrid betéttel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-HYB-10P	Változat
Rendelési szám	1072910000	Csatlakozódugó hibrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Qty.	10 ST	