

**IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Y-elosztó, FreeCon változat a 14. változatú dugaszolható csatlakozó számára, az IEC 61076-3-117 szerint, fém hibrid 10-sarkú betéttel

**Általános rendelési adatok**

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Változat       | Y-elosztó, FreeCon, Hibrid, IP65 |
| Rendelési szám | <a href="#">1312230000</a>       |
| Típus          | IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1            |
| GTIN (EAN)     | 4050118115000                    |
| Qty.           | 1 Darab                          |

## IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 1050 g |
|-------------|--------|

## Hőmérsékletek

|                        |                |                   |                |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet   | -40 °C...75 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
| Telepítési hőmérséklet |                |                   |                |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel                             |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

## Általános adatok

|                          |      |               |                                                    |
|--------------------------|------|---------------|----------------------------------------------------|
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0  | Ház fő anyaga | Alumínium profil, Fedél: présöntvény, festett cink |
| Védelmi osztály          | IP65 |               |                                                    |

## Általános szabványok


|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-3-117 Var. 14 |
|----------------------|-------------------------|

## Hibrid csatlakozó műszaki adatai

|                                                        |                            |                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Dugaszolási ciklusok (hibrid csatlakozó)               | 500                        | Ház alapanyaga (hibrid csatlakozó)   | Cink présöntvény (alijat), PA 66 |
| Árnyékolás (hibrid csatlakozó)                         | 360°; árnyékolás-érintkező | Tömítés anyaga (hibrid csatlakozó)   | NBR                              |
| Névleges feszültség (DIN EN 61984) (hibrid csatlakozó) | 24 V                       | Érintkező anyaga (hibrid csatlakozó) | Rézötvözet                       |
| Átmeneti ellenállás (hibrid csatlakozó)                | ≤ 10 mΩ                    | Védelmi osztály (hibrid csatlakozó)  | IP65                             |
| Pólusszám, hibrid                                      | 10                         | Névleges áram (hibrid csatlakozó)    | 3 A érintkezőnként               |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002597    | ETIM 9.0    | EC002597    |
| ETIM 10.0   | EC002597    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-18 |             |             |



## IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## porvédő sapkák




Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                     |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| Típus          | IE-BP-V14P                 | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">1058310000</a> | Aljzatház-védőkupak |
| GTIN (EAN)     | 4032248799404              |                     |
| Qty.           | 10 ST                      |                     |

## Sets - hybrid



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, hibrid betéttel

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                              |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Típus          | IE-PS-V14M-HYB-10P         | Változat                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1072910000</a> | Csatlakozódugó hibrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
| GTIN (EAN)     | 4032248831128              |                                              |
| Qty.           | 10 ST                      |                                              |