

TW PRV8 1-8 SE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

Általános rendelési adatok

Változat	P-sorozat, Elválasztó lemezzel, szürke, 2 mm, Feliratozva 1-8, függőleges
Rendelési szám	1312410000
Típus	TW PRV8 1-8 SE
GTIN (EAN)	4050118121537
Qty.	10 Darab

TW PRV8 1-8 SE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	59.7 mm	Mélység (coll)	2.3504 inch
Magasság	120 mm	Magasság (coll)	4.7244 inch
Szélesség	2 mm	Szélesség (coll)	0.0787 inch
Nettó tömeg	9.5 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Polikarbonát	Szín	szürke
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Feliratozva 1-8, függőleges	Szintek száma	8
----------	-----------------------------	---------------	---

Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Igen
----------------	------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

Drawings

