


## Product image



Különböző anyagú gyűjtősíneinkkel és kapcsolódó tartozékainkkal a lehető legkisebb telepítési helyen csatlakoztathatja a vezetékeket. Az alkalmazástól függően a potenciálok összegyűjthetők, eloszthatók vagy csökkenthetők.

## Általános rendelési adatok

Változat	Gyűjtősín (kapocs), barna-piros, Magasság: 15 mm, Mélység: 2 mm, Vörösréz
Rendelési szám	<a href="#">1313600000</a>
Típus	NSCH 2M
GTIN (EAN)	4008190052096
Qty.	20 M

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	2 mm	Mélység (coll)	0.0787 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	2000 mm	Szélesség (coll)	78.74 inch
Nettó tömeg	227.5 g		

## Hőmérséklet

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Alapanyag	Vörösréz	Felületi minőség	Elektropolírozott
Szín	barna-piros		

## Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

## Névleges adatok

Névleges áram	24 A
---------------	------

## Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Felületi minőség	Elektropolírozott
---------------------	--------------------	------------------	-------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

## NSCH 2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Rögzítő tartó




Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

### Általános rendelési adatok

Típus	BFSC M5X8 SCHLITZ	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0296700000</a>	Rögzítőcsavar (kapocs), 5.00 mm, Acél, Mélység: 8.5 mm, Szélesség: 8.5 mm, Magasság: 8.5 mm
GTIN (EAN)	4008190881764	
Qty.	100 ST	
Típus	DKSUE NSCH/ESCH	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0280100000</a>	Rögzítőelem (kapocs), ezüst, Magasság: 12.5 mm, Szélesség: 10 mm, Acél, 180 °C
GTIN (EAN)	4008190036348	
Qty.	100 ST	

### Tartozékok



A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

### Általános rendelési adatok

Típus	SH 1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0299860000</a>	Gyűjtősín-tartó, bézs, 100 °C, Szélesség: 26 mm, V-2, Poliamid 66, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190135133	
Qty.	20 ST	