

KTB RNHD XX4820 S4E R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Esővédő burkolatok

Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a háznak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 55.9 mm, Szélesség: 485 mm, Mélység: 211.2 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst |
| Rendelési szám | 1314230000 |
| Típus | KTB RNHD XX4820 S4E R |
| GTIN (EAN) | 4050118117349 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|--------------|
| Mélység | 211.2 mm | Mélység (coll) | 8.3149 inch |
| Magasság | 55.9 mm | Magasság (coll) | 2.2008 inch |
| Szélesség | 485 mm | Szélesség (coll) | 19.0944 inch |
| Nettó tömeg | 3250 g | | |

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Tartozékok általános információi

| | | | |
|------------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| Felületi minőség | Elektropolírozott | Alapanyag | Nemesacél 1.4404 (316 L) |
|------------------|-------------------|-----------|--------------------------|

Általános információ

| | | | |
|------------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| Felületi minőség | Elektropolírozott | Alapanyag | Nemesacél 1.4404 (316 L) |
|------------------|-------------------|-----------|--------------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000744 | ETIM 9.0 | EC000744 |
| ETIM 10.0 | EC000744 | ECLASS 14.0 | 27-18-24-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-24-05 | | |