

## KTB RNHD XX45 15 S4E R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcslád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Esővédő burkolatok

Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a háznak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 53.4 mm, Szélesség: 455 mm, Mélység: 160.5 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst |
| Rendelési szám | <a href="#">1314270000</a>                                                                                                                                       |
| Típus          | KTB RNHD XX45 15 S4E R                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN)     | 4050118117608                                                                                                                                                    |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                                                                                          |

## KTB RNHD XX4515 S4E R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |          |                  |              |
|-------------|----------|------------------|--------------|
| Mélység     | 160.5 mm | Mélység (coll)   | 6.3189 inch  |
| Magasság    | 53.4 mm  | Magasság (coll)  | 2.1024 inch  |
| Szélesség   | 455 mm   | Szélesség (coll) | 17.9134 inch |
| Nettó tömeg | 2560 g   |                  |              |

## Hőmérsékletek

|                   |
|-------------------|
| Üzemi hőmérséklet |
|-------------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Tartozékok általános információi

|                  |                   |           |                          |
|------------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| Felületi minőség | Elektropolírozott | Alapanyag | Nemesacél 1.4404 (316 L) |
|------------------|-------------------|-----------|--------------------------|

## Általános információ

|                  |                   |           |                          |
|------------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| Felületi minőség | Elektropolírozott | Alapanyag | Nemesacél 1.4404 (316 L) |
|------------------|-------------------|-----------|--------------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000744    | ETIM 9.0    | EC000744    |
| ETIM 10.0   | EC000744    | ECLASS 14.0 | 27-18-24-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-24-05 |             |             |