


Product image



A biztosítékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk komponensek lehetővé teszik a védelmi és funkcionális elemek közvetlen integrálását a sorkapocslécbe. A biztosítékos sorkapcsok beépített biztosítéktartókkal rendelkeznek, amelyek megbízható védelmet nyújtanak az elektromos kapcsolások túlterhelése ellen – ideálisak vezérlő- és elosztóléc rendszerként. A sorkapocsblokk komponensek lehetővé teszik elektronikus alkatrészek, például diódák, ellenállások vagy LED-ek közvetlen beépítését a huzalozásba. Ez lehetővé teszi a helytakarékos és áttekinthető kapcsolási funkciók, valamint jelsztévválasztás megvalósítását. Mindkét sorkapocsblokk típus magasabb szintű biztonságot, egyszerű karbantartást és kompakt, funkcióorientált szerelést biztosít.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Z-sorozat, Biztosítós sorkapcsok, Névleges keresztmetszet: 2.5 mm ² , Húzórugós csatlakozás, Közvetlen rögzítés |
| Rendelési szám | 1315780000 |
| Típus | ZSI 2.5 RT |
| GTIN (EAN) | 4050118118643 |
| Qty. | 50 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méreték és tömegek

| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|------------|
| Mélység | 73 mm | Mélység (coll) | 2.874 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 74 mm | Magasság | 79.5 mm |
| Magasság (coll) | 3.1299 inch | Szélesség | 7.9 mm |
| Szélesség (coll) | 0.311 inch | Nettó tömeg | 19.54 g |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -50 °C...75 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Alapanyag | Wemid | Szín | piros |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|------|
| Változat | Húzókenyves csatlakozás, Biztosítóelem, LED nélkül, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges | Igen |
| Potenciálok száma | 1 | Szintek száma | 1 |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2 | Potenciálok száma szintenként | 1 |
| Keresztkötött szintek belül | Nem | PE-csatlakozás | Nem |
| Tartósín | TS 35 | N funkció | Nem |
| PE működés | Nem | PEN funkció | Nem |

Biztosítás kapcsok

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Olvadóbiztosíték-betét | G-Si. 5 x 20 | Biztosítéktartó (biztosítékfoglat) | Csuklós |
| Visszajelző feszültségének típusa | AC/DC | Üzemi feszültség, max. | 500 V |
| Rövidzárlat elleni védelem teljesítményvesztése kizárólag kombinált elrendezésnél | 4.0 W at 6.3 A @ 59°C | Rövidzárlat elleni védelem teljesítményvesztése kizárólag különálló elrendezésnél | 4.0 W at 6.3 A @ 59°C |
| Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem teljesítményvesztése különálló elrendezésnél | 2.5 W at 6.3 A @ 30°C | Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem teljesítményvesztése kombinált elrendezésnél | 1.6 W at 6.3 A @ 37°C |

Műszaki adatok

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---------------------|--------------------|---|-----|
| Nyitott oldala | jobb | Hasonló kapcsok száma | 1 |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
| Felszerelés típusa | Felpattintható | | |

Névleges adatok

| | | | |
|--|---------------------|--|---------|
| Névleges keresztmetszet | 2.5 mm ² | Névleges feszültség | 500 V |
| Névleges feszültség a szomszédos kapcsokra vonatkozóan | 500 V | Névleges DC feszültség | 500 V |
| Névleges áram | 6.3 A | Áram maximum vezetékknál | 6.3 A |
| Szabványok | IEC 60947-7-3 | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1.33 mΩ |
| Névleges lökőfeszültség | 6 kV | Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0.77 W |
| Szennyezés súlyossága | 3 | | |

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

| | | | |
|--|-----------------------|---|---------------------|
| Csatlakozás iránya, kiegészítő csatlakozás | felső | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max. | 2.5 mm ² |
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Húzórugós csatlakozás | | |

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A3 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 |
| Csatlakozási irány | Ferde / hajlított | Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Csatlakozás típusa 2 | Húzórugós csatlakozás | Csatlakozás típusa | Húzórugós csatlakozás |
| Csatlakozások száma | 2 | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0.13 mm ² | Kés mérete | 0,6 x 3,5 mm |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm ² |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.13 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm ² |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0.13 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 4 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0.13 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0.13 mm ² | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 4 mm ² |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0.13 mm ² | Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás) | 0.13 mm ² |

Műszaki adatok**Általános**

| | | | |
|--|--------|---------------------|--------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 | Szabványok | IEC 60947-7-3 |
| Tartósín | TS 35 | | |

Fontos megjegyzés

| | |
|------------------|---|
| Termékinformáció | A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől |
|------------------|---|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000899 | ETIM 9.0 | EC000899 |
| ETIM 10.0 | EC000899 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 | | |



ZSI 2.5 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfólióink moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Típus | ZQV 6/2 GE | Változat |
| Rendelési szám | 1627850000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200428 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 6/3 GE | Változat |
| Rendelési szám | 1627860000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200435 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 6/4 GE | Változat |
| Rendelési szám | 1627870000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200442 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 6/24 GE | Változat |
| Rendelési szám | 1908990000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535309 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | ZQV 6/32 GE | Változat |
| Rendelési szám | 1733640000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190994334 | |
| Qty. | 10 ST | |

Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZAP/TW 3 | Változat |
| Rendelési szám | 1608800000 | Z-sorozat, Tartozékok, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190190927 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | ZAP/TW 3 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1608810000 | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190190934 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | ZAP/TW 3 GN | Változat |
| Rendelési szám | 1683840000 | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190477561 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | ZAP/TW 3 GR | Változat |
| Rendelési szám | 1683870000 | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190477592 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | ZAP/TW 3 OR | Változat |
| Rendelési szám | 1608820000 | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190190941 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | ZAP/TW 3 RT | Változat |
| Rendelési szám | 1683820000 | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190477547 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | ZAP/TW 3 SW | Változat |
| Rendelési szám | 1683890000 | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190477615 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | ZAP/TW 3 WS | Változat |
| Rendelési szám | 1683880000 | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190477608 | |
| Qty. | 50 ST | |

Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékelt állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

ZSI 2.5 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Típus | ZTA 1 | Változat |
| Rendelési szám | 1609040000 | Tartozékok, Tesztadapter, 9 A |
| GTIN (EAN) | 4008190196851 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | ZTA 1/ZA | Változat |
| Rendelési szám | 1609050000 | Tartozékok, Tesztadapter, 9 A |
| GTIN (EAN) | 4008190206543 | |
| Qty. | 25 ST | |

Biztosítás



Biztosítós sorkapcsokat tartalmazó széles termékportfóliónk kiegészítő termékeként biztosítóbetéteket is kínálunk. A portfólióba beletartoznak az 5x20 mm és 10x38 mm közötti méretű eszközvédő biztosítékok (miniatűr biztosítékok), az E 14 – E 18 biztosítóbetétek, az autóipari biztosítékok, valamint az automatikus megszakítók is. A portfóliót a biztosítéktartókhoz való mérőgyűrűk teszik teljessé.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | G 20/0.10A/F | Változat |
| Rendelési szám | 0430300000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.1 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190077174 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | G 20/0.20A/F | Változat |
| Rendelési szám | 0430400000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.2 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190152383 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | G 20/0.25A/F | Változat |
| Rendelési szám | 0430500000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190153991 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | G 20/0.50A/F | Változat |
| Rendelési szám | 0430600000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190046835 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | G 20/0.63A/F | Változat |
| Rendelési szám | 0439000000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.63 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190131210 | |
| Qty. | 10 ST | |

ZSI 2.5 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | G 20/1.00A/F | Változat |
| Rendelési szám | 0430700000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190093877 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | G 20/1.60A/F | Változat |
| Rendelési szám | 0430800000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1.6 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190031503 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | G 20/2.00A/F | Változat |
| Rendelési szám | 0430900000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190123567 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | G 20/2.50A/F | Változat |
| Rendelési szám | 0431000000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2.5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190085513 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | G 20/3.15A/F | Változat |
| Rendelési szám | 0431100000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 3.15 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190012977 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | G 20/4.00A/F | Változat |
| Rendelési szám | 0431200000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190022983 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | G 20/5.00A/F | Változat |
| Rendelési szám | 0431300000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190185381 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | G 20/6.30A/F | Változat |
| Rendelési szám | 0431400000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6.3 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190086053 | |
| Qty. | 10 ST | |

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1609801044 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1000 ST | |
| Típus | WS 12/5 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1609860000 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203481 | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 720 ST | |

STR átlátszó csíkok



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | STR 7 F.SCHT 7 | Változat |
| Rendelési szám | 0515300000 | Kapocsjelölők, Védőkupak, 27 x 6.3 mm, Áttetsző |
| GTIN (EAN) | 4008190182175 | |
| Qty. | 20 ST | |

ZSI 2.5 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.


- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZS 15/5 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1646630000 | ZS, Sorkapocs jelölő, 15 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190401214 | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 480 ST | |

ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó



A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztatható jelölőlap illeszthető. A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 7 becsúsztatható jelölőlap illeszthető. A becsúsztatható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatóak.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZGB 15 | Változat |
| Rendelési szám | 1636530000 | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZGB 30 | Változat |
| Rendelési szám | 1611930000 | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZGB 30/3.5 | Változat |
| Rendelési szám | 1778290000 | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 fehér |
| GTIN (EAN) | 4032248161065 | |
| Qty. | 20 ST | |

ZSI 2.5 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | ZAP TNHE/ZSI2.5 | Változat |
| Rendelési szám | 1610840000 | Z-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4008190263379 | |
| Qty. | 25 ST | |

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 ST | |

ZSI 2.5 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

WS 12/5



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alakkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.


A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapocokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 12/5 MM WS | Változat |
| Rendelési szám | 2007190000 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118392036 | |
| Qty. | 800 ST | |

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Típus | ZST 1 | Változat |
| Rendelési szám | 1269070000 | Tartozékok, Tartozéktartó |
| GTIN (EAN) | 4050118094091 | |
| Qty. | 25 ST | |

Tartozékok**Lapos csavarhúzó**

VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Változat |
| Rendelési szám | 2749610000 | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | |
| Qty. | 1 ST | |