

VSPC LOCKING CLIP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A VSPC sorozat dugaszolható levezető reteszelő mechanikája extra megbízhatóságot és javított tartós érintkezést hoz az erősen rezgő körülmények között.

Általános rendelési adatok

Változat	Fastening element, Latches
Rendelési szám	1317340000
Típus	VSPC LOCKING CLIP
GTIN (EAN)	4050118121179
Qty.	100 Darab

VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	7.5 mm	Mélység (coll)	0.2953 inch
Magasság	13 mm	Magasság (coll)	0.5118 inch
Szélesség	17 mm	Szélesség (coll)	0.6693 inch
Nettó tömeg	1.34 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Ambient temperature	-40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

IEC / EN névleges adatok

Jelzőérintkező	Nem
----------------	-----

Általános adatok

Optikai működésjelzés	Nem	Szegmens	Mérés - vezérlés - szabályozás
Változat	Reteszek	Kivétel	Egyéb
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	sárga
Védelmi osztály	IP20		

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	Csatlakozódugó / hüvely (mama)
--------------------	--------------------------------

Általános adatok

Védelmi osztály	IP20	Szín	sárga
-----------------	------	------	-------

IECEx/ATEX/cUL besorolás

cUL tanúsítvány	cUL Certificate - pdf/ VSPC.PDF (application/ pdf)
-----------------	--

Garancia

Időköz	5 év
--------	------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-15-01
ECLASS 15.0	27-17-15-01		

Circuit diagram