

TW PRV4 8-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

Általános rendelési adatok

Változat	P-sorozat, Elválasztó lemezzel, szürke, 2 mm, nyomtatott, 8-1, vízszintesen
Rendelési szám	1317850000
Típus	TW PRV4 8-1
GTIN (EAN)	4050118129007
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	41.1 mm	Mélység (coll)	1.6181 inch
Magasság	70 mm	Magasság (coll)	2.7559 inch
Szélesség	2 mm	Szélesség (coll)	0.0787 inch
Nettó tömeg	4.63 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-50 °C...80 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül		
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC		
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig	0.036 kg CO2 eq.	

Anyag adatok

Alapanyag	Polikarbonát	Szín	szürke
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	nyomtatott, 8-1, vízszintesen
----------	----------------------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Igen
----------------	------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

