

## A kép illusztráció



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékeszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzó, Szerelőszerszám
Rendelési szám	<a href="#">1318110000</a>
Típus	SDIR 2
GTIN (EAN)	4050118123784
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2021-04-30T00:00:00+02:00
Alternatív termék	<a href="#">SDIR 2 X 100</a>

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	268 mm	Szélesség (coll)	10.5512 inch
Átmérő	36 mm	Nettó tömeg	92 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Csavarozó szerszámok

Alak	Négyzetes	Méret	#2
Kés hossza	150 mm		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		