

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Csatoló, kialakítása a FreeCon száloptikai dugaszolható PushPull csatlakozók, 14. változat, az IEC 61076-3-117 szerint, fém

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Csatlakozódoboz, FreeCon, SCRJ, Dugaszolható csatlakozó, IP65 |
| Rendelési szám | 1318150000 |
| Típus | IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA |
| GTIN (EAN) | 4050118123982 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E316369 |

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység | 43.9 mm | Mélység (coll) | 1.7283 inch |
| Magasság | 52 mm | Magasság (coll) | 2.0472 inch |
| Szélesség | 41 mm | Szélesség (coll) | 1.6142 inch |
| Nettó tömeg | 224.56 g | | |

Hőmérsékletek

| | | |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
| Telepítési hőmérséklet | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|---|
| Szín | ezüst | Ház fő anyaga | Alumínium profil, Fedél: présöntvény, festett cink |
| Felszerelés típusa | Screw mounting | Védelmi osztály | IP65 |

Száloptikás összekötő optikai jellemzői

| | |
|---|---------|
| Bemeneti csillapítás (száloptikás összekötő) | <0,2 dB |
|---|---------|


Általános szabványok

| | | | |
|----------------------|--|---------------------------|---------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24 | Tanúsítvány száma (cULus) | E316369 |
|----------------------|--|---------------------------|---------|

Besorolások


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002597 | ETIM 9.0 | EC002597 |
| ETIM 10.0 | EC002597 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-18 | | |

Méretrajz




Bottom view

Méretrajz




Bottom view with mounting foot

Méretrajz



Front view

Méretrajz



Side view

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák




Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| Típus | IE-BP-V14P | Változat |
| Rendelési szám | 1058310000 | Aljzatház-védőkupak |
| GTIN (EAN) | 4032248799404 | |
| Qty. | 10 ST | |

SC-RJ



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, SC betéttel

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | IE-PS-V14M-2SC-POF | Változat |
| Rendelési szám | 1191550000 | FO-csatlakozó, 14. változat, SC-RJ POF, IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248974436 | |
| Qty. | 10 ST | |