


**SFR 2/12 MC SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A SlimFix Redesign SFR a megszokott SlimFix vezetékjelölőnek egy módosított változata, ami jelentősen egyszerűsíti a beszerelést. A jelölő egyszerűen rá van csúsztatva a kábelre, és egy pillanat alatt biztosan rögzül.

**Általános rendelési adatok**

Változat	SlimFix R, Vezeték és kábeljelölők, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 5.8 mm, Vevőspecifikus
Rendelési szám	<a href="#">1318780000</a>
Típus	SFR 2/12 MC SDR
GTIN (EAN)	4050118179583
Qty.	80 Darab

## SFR 2/12 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0.4724 inch
Szélesség	5.8 mm	Szélesség (coll)	0.2283 inch
Nettó tömeg	0.17 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.003 kg CO2 eq.

## Általános adatok

Laponkénti jelölőszám	80
Nyomatás típusa	Vevőspecifikus
Szélesség	5.8 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	Vevőspecifikus
Halogén	Nem
Alapanyag	Poliamid 66
Nyomatott karakterek	M-Print PRO fájl igényel
Tanácsadó címke	A megrendelő igényei szerinti szín (kérjük, küldje el az M-Print PRO fájl)
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája MultiCard
Címkemező mérete	12 x 3.2 mm
kompatibilis nyomtató	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Conductor and cable markers
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.75 mm <sup>2</sup>	Vezeték külső átmérő, max.	2.9 mm
Vezeték külső átmérő, min.	2.2 mm	Vezeték külső átm.	2.2 - 2.9 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		