

Product image

Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

Általános rendelési adatok

| | |
|------------------------|---|
| Változat | Csavaros kapcsok, Átvezető sorkapocs, Névleges keresztmetszet: 35 mm ² , Csavaros csapos csatlakozás |
| Rendelési szám | 1319050000 |
| Típus | WF 6/32 |
| GTIN (EAN) | 4050118317237 |
| Qty. | 25 Darab |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
| Utolsó rendelési dátum | 2027-04-30T00:00:00+02:00 |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Mélység | 61 mm | Mélység (coll) | 2.4016 inch |
| Magasság | 67 mm | Magasság (coll) | 2.6378 inch |
| Szélesség | 16 mm | Szélesség (coll) | 0.6299 inch |
| Nettó tömeg | 28 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -50 °C...75 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Alapanyag | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Változat | Egycsapos sorkapcsok | Véglap szükséges | Nem |
| Potenciálok száma | 1 | Szintek száma | 1 |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 1 | Keresztkötött szintek belül | Nem |
| PE-csatlakozás | Nem | Tartósín | TS 32 |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---|-----|--------------------|----------------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem | Felszerelés típusa | Felpattintható |
|---|-----|--------------------|----------------|

Névleges adatok

| | | | |
|--|--------------------|--|---------|
| Névleges keresztmetszet | 35 mm ² | Névleges feszültség | 1000 V |
| Névleges DC feszültség | 1000 V | Feszültség epoxigyanta elválasztó lemezzel | 2300 V |
| Névleges áram | 125 A | Áram maximum vezetékknál | 125 A |
| Szabványok | IEC 60947-7-1 | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0.26 mΩ |
| Névleges lökőfeszültség | 8 kV | Lökőfeszültség epoxigyanta elválasztó lemezzel | 12 kV |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 4.00 W | Szennyezés súlyossága | 3 |

Műszaki adatok

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------------|
| Kábelsaru, DIN 46234 | 2.5...35 mm ² | Kábelsaru, DIN 46235 | 6...25 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 2 | Csatlakozási irány | oldalt |
| Meghúzási nyomaték, max. | 6 Nm | Meghúzási nyomaték, min. | 3 Nm |
| Csatlakozás típusa | Csavaros csapos csatlakozás | Csatlakozások száma | 1 |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 35 mm ² | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 2.5 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 12 | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 2.5 mm ² |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 2.5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 35 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 2.5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 35 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 2.5 mm ² | Csap mérete csúszósarus csatlakozáshoz | M 6 |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 35 mm ² | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 2.5 mm ² |
| Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás) | 2.5 mm ² | 2 db kábelsaru DIN 46 235 | 6...25 mm ² |
| 2 db kábelsaru, DIN 46 234 | 2,5 - 35 mm ² | | |

Általános

| | | | |
|---|---------------|---|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 2 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 12 |
| Szabványok | IEC 60947-7-1 | Tartósín | TS 32 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 | | |



Tartozékok

Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WQL 2 WF6 | Változat |
| Rendelési szám | 1780970000 | Csavaros kapcsok, Keresztösszekötő, Pólusszám: 2 |
| GTIN (EAN) | 4032248219407 | |
| Qty. | 5 ST | |
| Típus | WQL 3 WF6 | Változat |
| Rendelési szám | 1780980000 | Csavaros kapcsok, Keresztösszekötő, Pólusszám: 3 |
| GTIN (EAN) | 4032248241194 | |
| Qty. | 5 ST | |

Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapcsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapcsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapcsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WTW WF6 | Változat |
| Rendelési szám | 1781220000 | Csavaros kapcsok, Elválasztó lemezzel, sötétbézs, 3 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248219377 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | WTW WF6-WF12 | Változat |
| Rendelési szám | 1781240000 | Csavaros kapcsok, Elválasztó lemezzel, sötétbézs, 2,5 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248241156 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | WTW WF6 2300 | Változat |
| Rendelési szám | 1781230000 | Csavaros kapcsok, Elválasztó lemezzel, szürke, 2 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248241125 | |
| Qty. | 20 ST | |

Tartozékok

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsínén és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WEW 35/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1061200000 | Végbak, sötétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Qty. | 50 ST | |

Érintkezés elleni védelem



Érintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb biztonságról a szekrényben. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ADP WF6/WF8 | Változat |
| Rendelési szám | 1780930000 | Csavaros kapcsok, Fedélprofil, Áttetsző, 1000 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248241248 | |
| Qty. | 1 M | |
| Típus | HA ADP WF6/WF10 | Változat |
| Rendelési szám | 1781050000 | Csavaros kapcsok, Fedélprofil, sötétbézs, 2.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248241231 | |
| Qty. | 10 ST | |

Tartozékok

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 15/5 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1609880000 | WS, Sorkapocs jelölő, 15 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190203504 | |
| Qty. | 480 ST | |
| Típus | DEK 5/6 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1609820000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190203436 | |
| Qty. | 1000 ST | |

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 ST | |

DEK 5/6



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alakkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/6 MM WS | Változat |
| Rendelési szám | 2007120000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| Qty. | 600 ST | |