


**AP 80 D OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínálja az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.

A készülékház az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.

A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.

Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Véglap, RS 80 narancssárga, Véglap közvetlenül szerelve mindkét oldalon, Szélesség: 17 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">1324360000</a>  |
| Típus          | AP 80 D OR  |
| GTIN (EAN)     | 4008190094898   |
| Qty.           | 20 Darab  |

## AP 80 D OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 16.9 mm | Mélység (coll)   | 0.6654 inch |
| Magasság    | 86.4 mm | Magasság (coll)  | 3.4016 inch |
| Szélesség   | 17 mm   | Szélesség (coll) | 0.6693 inch |
| Nettó tömeg | 7 g     |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfeleléségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC                 | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyagadatok

|                          |       |  |            |
|--------------------------|-------|--|------------|
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2   | Szigetelőanyag                             | PA 66      |
| Szigetelőanyag csoport   | I     | Felületi minőség                           | kezeletlen |
| Alapanyag                | PA 66 | Készítőképzési összehasonlítási szám (CTI) | 600 ≤ CTI  |

## Általános adatok

|                     |              |                 |                            |
|---------------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| Szín                | narancssárga | Védelmi osztály | IP20 felszerelt állapotban |
| Színskála (hasonló) | RAL 2000     | Tokozási opció  | Nem                        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |             |             |




**AP 80 D OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****RS 80 - profilház**

Az RS 80 profil a szerelési opciók széles körét kínálja, mivel mind a szerelősín, mind a fali szerelés lehetséges. Így rugalmasan lehet igazodni az adott helyhez és a helyigényekhez. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése érdekében.

Az RS80 profil másik előnye, hogy egyedileg méretre szabható. Így szabadon, pontosan a saját igényeinek megfelelően tervezheti meg a rendszert.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus          | LKSC M2,9X13VZ             | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">4011200000</a> | Tartozékok, Kereszthornyos csavar |
| GTIN (EAN)     | 4032248415014              |                                   |
| Qty.           | 100 ST                     |                                   |