

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Méreték és tömegek

Mélység	130.4 mm	Mélység (coll)	5.1338 inch
Magasság	53 mm	Magasság (coll)	2.0866 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3.937 inch
Nettó tömeg	722.04 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...55 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Ház fő anyaga	Alumínium profil, Fedél: présöntvény, festett cink
Felszerelés típusa	Nincs	Védelmi osztály	IP65
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Vezetékezés	PROFINET
Tápcsatlakozó	PROFINET PushPull Power	Adatinterfész	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14), PROFINET PushPull RJ45 (V14)

Villamos tulajdonságok

Feszültség típusa	DC	Átviteli sebesség	100 MB
Üzemi feszültség	24 V	Protokoll	PROFINET IRT
Áramfelvétel	200 mA tipikus	LED-kijelző	P1: Port aktív, P2: Port aktív, SF: általános hiba, BF: gyújtósín hiba, US1: feszültség 1 (elektronika), US2: feszültség 2
Üzemi feszültség tartomány	18...30 V DC		

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51	Hálózat szabvány	IEC 61158, IEC 61784
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197		

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC001467	ETIM 9.0	EC001467
ETIM 10.0	EC001467	ECLASS 14.0	19-17-01-32
ECLASS 15.0	19-17-01-32		

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sets




PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Változat	
Rendelési szám	2465440000	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet	
GTIN (EAN)	4050118522136		
Qty.	1 ST		

SC-RJ



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, SC betéttel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-2SC-POF	Változat	
Rendelési szám	1191550000	FO-csatlakozó, 14. változat, SC-RJ POF, IP67	
GTIN (EAN)	4032248974436		
Qty.	10 ST		

Sets - RJ45



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, RJ45-ös betéttel

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Változat
Rendelési szám	1012170000	Plug insert RJ45 tool-free, 14. változat, fém, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248719815	
Qty.	10 ST	