



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt. A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustábláról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecseles, jelölőtartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	MetalliCard, Készülékjelölők, 27 x 85 mm, ezüst
Rendelési szám	1327670000
Típus	CC-M 85/27 ST
GTIN (EAN)	4050118132557
Qty.	80 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.5 mm	Mélység (coll)	0.0197 inch
Magasság	27 mm	Magasság (coll)	1.063 inch
Szélesség	85 mm	Szélesség (coll)	3.3464 inch
Nettó tömeg	8.35 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...130 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Változat	dugaszolható	
Szélesség	85 mm	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	130 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C	
Szín	ezüst	
Alapanyag	Mikro-maratott rozsdamentes acél, 1,4301 (ST), 1,4301 rozsdamentes acél	
Nyomtatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MetalliCard
Címkemező mérete	83.8 x 25.3 mm	
Javasolt iparágak	Energetika, Folyamat	
kompatibilis nyomtató		
Jelölők száma kombinációként	1 MetalliCard = Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...130 °C	

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Felhasználási példa



CC-M 85/27 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kiegészítő termékek



Általános rendelési adatok

Típus	DKB CC 85/27	Változat
Rendelési szám	1226620000	MetalliCard, Ragasztócsík, 27 x 85 mm, Áttetsző
GTIN (EAN)	4050118170702	
Qty.	100 ST	
Típus	INLAY CC-M 85/27	Változat
Rendelési szám	1341050000	
GTIN (EAN)	4050118145168	
Qty.	1 ST	
Típus	INLAY CC-M UNIVERSAL	Változat
Rendelési szám	1341120000	
GTIN (EAN)	4050118145458	
Qty.	1 ST	
Típus	PRIMER CC-M	Változat
Rendelési szám	2068020000	
GTIN (EAN)	4050118416534	
Qty.	100 ST	