

CC-M DIA 30 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt. A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustábláról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecseles, jelölőtartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	MetalliCard, Készülékjelölők, 30 x , ezüst
Rendelési szám	1327750000
Típus	CC-M DIA 30 AL
GTIN (EAN)	4050118132625
Qty.	200 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	0.5 mm	Mélység (coll)	0.0197 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Átmérő	30 mm	Nettó tömeg	0.84 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...130 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Változat	dugaszolható	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	130 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C	
Szín	ezüst	
Alapanyag	Krómbevonatú alumínium (AL), Eloxált alumínium	
Nyomatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MetalliCard
Címkemező mérete	28.2 x 28.2 mm	
Javasolt iparágak	Energetika, Folyamat	
kompatibilis nyomtató		
Jelölők száma kombinációként	1 MetalliCard = Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...130 °C	

Készülékjelölők

Átmérő	30 mm	Furatátmérő	4.20 mm
--------	-------	-------------	---------


Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Felhasználási példa



Rajz



CC-M DIA 30 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kiegészítő termékek



Általános rendelési adatok

Típus	INLAY CC-M DIA 30	Változat
Rendelési szám	1341100000	
GTIN (EAN)	4050118145199	
Qty.	1 ST	
Típus	INLAY CC-M UNIVERSAL	Változat
Rendelési szám	1341120000	
GTIN (EAN)	4050118145458	
Qty.	1 ST	
Típus	DKB CC DIA 30	Változat
Rendelési szám	1341180000	MetalliCard, Ragasztócsík, 30 x , Áttetsző
GTIN (EAN)	4050118145618	
Qty.	200 ST	
Típus	PRIMER CC-M	Változat
Rendelési szám	2068020000	
GTIN (EAN)	4050118416534	
Qty.	100 ST	