

CC-M DIA 30 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt. A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustábláról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecseles, jelölőtartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | MetalliCard, Készülékjelölők, 30 x , ezüst |
| Rendelési szám | 1327770000 |
| Típus | CC-M DIA 30 ST |
| GTIN (EAN) | 4050118132632 |
| Qty. | 200 Darab |

CC-M DIA 30 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|----------|--------|-----------------|-------------|
| Mélység | 0.5 mm | Mélység (coll) | 0.0197 inch |
| Magasság | 30 mm | Magasság (coll) | 1.1811 inch |
| Átmérő | 30 mm | Nettó tömeg | 2.68 g |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...130 °C |
|------------------------------|--------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | |
|------------------------------------|---|-------------|
| Változat | dugaszolható | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 130 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C | |
| Szín | ezüst | |
| Alapanyag | Mikro-maratott rozsdamentes acél, 1,4301 (ST), 1,4301 rozsdamentes acél | |
| Nyomatott karakterek | nélkül | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | MetalliCard |
| Címkemező mérete | 28.2 x 28.2 mm | |
| Javasolt iparágak | Energetika, Folyamat | |
| kompatibilis nyomtató | | |
| Jelölők száma kombinációként | 1 MetalliCard = Device markers | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...130 °C | |

Készülékjelölők

| | | | |
|--------|-------|-------------|---------|
| Átmérő | 30 mm | Furatátmérő | 4.20 mm |
|--------|-------|-------------|---------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

CC-M DIA 30 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Felhasználási példa



CC-M DIA 30 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Kiegészítő termékek



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | INLAY CC-M DIA 30 | Változat |
| Rendelési szám | 1341100000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118145199 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | INLAY CC-M UNIVERSAL | Változat |
| Rendelési szám | 1341120000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118145458 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | DKB CC DIA 30 | Változat |
| Rendelési szám | 1341180000 | MetalliCard, Ragasztócsík, 30 x , Áttetsző |
| GTIN (EAN) | 4050118145618 | |
| Qty. | 200 ST | |
| Típus | PRIMER CC-M | Változat |
| Rendelési szám | 2068020000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118416534 | |
| Qty. | 100 ST | |