

SAIL-ZW-VSA-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Szelepkábel (szerelt), Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó, A építési forma (18 mm), M12 = A, Kábelhossz: 0.3 m, PUR, fekete
Rendelési szám	1332340030
Típus	SAIL-ZW-VSA-0.3U
GTIN (EAN)	4099987266345
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	20 g
-------------	------

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	0.3 m	Köpeny színe	fekete
PE működés	Igen	A következő kábeltartókhoz:	Igen
Érkeresztmetszet	0.34 mm ²	árnyékolt	Nem
Halogén	Nem	Gyorsulás	5 m/s ²
Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., álló	5 x kábelátmérő
Hajlítási ciklusok	3 millió	Sebesség	200 m/min
Köpeny anyaga	PUR	Konfigurálható kábelhossz	Nem
Keresztkötéses irradáció	Nem	Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás	Igen
Csavarási ellenállás	180 °/m	Temperature range, stationary	-40...90 °C
Hegesztésnek ellenálló	Igen	Temperature range, moving	-30...90 °C
Pólusok száma	5 (4 + PE)	Outside diameter	5 mm ± 0.2 mm

Általános műszaki adatok

Kódolás	A építési forma (18 mm), M12 = A	Csatlakozási menet	M12 dugó
LED	Igen	Változat	Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó
Érintkező anyaga	CuSn, ezüstözött, CuZn, Aranyozott	Névleges feszültség	24 V
Névleges áram	4 A	AF mérete	13 mm
Védelmi osztály	IP65, IP67, IP68, becsavart állapotban	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Menetes gyűrű anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott	Fojtódíóda
Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C	Meghúzási nyomaték	M3 rögzítősavar: 0,4 Nm, M12: 1.0 Nm

Dugó, bal

Csatlakozó, bal	M12, A kódolású, Pólusok száma: 5, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan
-----------------	--

Besorolások

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

SAIL-ZW-VSA-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Méretrajz



Póluskiosztás



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz



24VAC/DC_4A