


**SAIL-ZW-VSA-1.0U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Szelepkábel (szerelt), Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó, A építési forma (18 mm), M12 = A kódolású, Kábelhossz: 1 m, PUR, fekete
Rendelési szám	<a href="#">1332340100</a>
Típus	SAIL-ZW-VSA-1.0U
GTIN (EAN)	4050118137668
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2027-02-28T00:00:00+01:00

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 170 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

## Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	1 m	Köpeny színe	fekete
A következő kábeltartókhöz:	Igen	Érkeresztmetszet	0.34 mm <sup>2</sup>
árnyékolt	Nem	Halogén	Nem
Gyorsulás	5 m/s <sup>2</sup>	Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő
Hajlítási sugár, min., álló	5 x kábelátmérő	Hajlítási ciklusok	3 millió
Köpeny anyaga	PUR	Csavarási ellenállás	180 °/m
Temperature range, stationary	-40...90 °C	Hegesztésnek ellenálló	Igen
Temperature range, moving	-30...90 °C	Pólusok száma	5

## Általános műszaki adatok

Kódolás	A építési forma (18 mm), M12 = A kódolású	Csatlakozási menet	M12 dugó
LED	Igen	Változat	Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó
Érintkező anyaga	CuSn, ezüstözött, CuZn, Aranyozott	Névleges feszültség	24 V
Névleges áram	4 A	AF mérete	13 mm
Védelmi osztály	IP65, IP67, IP68, becsavart állapotban	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Menetes gyűrű anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott	Fojtódíoda
Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C	Meghúzási nyomaték	M3 rögzítőcsavar: 0,4 Nm, M12: 1.0 Nm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

## SAIL-ZW-VSA-1.0U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

# Rajzok

### Méretrajz



### Méretrajz




### Póluskiosztás



### Póluskiosztás



### Kapcsolási rajz



24VAC/DC\_4A